



TRADUCERI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039021


COD: 1701673
GTIN: 4049657039021

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUS ÎN PACHET




GREUTATE: 0.9 KG



INSTRUMENTE NECESARE




1




MARCAȚI POZIȚIA
PENTRU GĂURIREA
PUNTELOR DE
MONTARE PE
PERETE.

2




GĂURIȚI
PUNTELE
MARCATE.

3



BATEȚI ANCORELE ÎN
FIECARE ORIFICIU
GĂURIT.

4




FIXAȚI
DISTRIBUITORUL PE
PERETE CU
ȘURUBURILE
FURNIZATE SAU
MONTAȚI-L
INDEPENDENT.

COD: 1701673


CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

5




(A) RIDICAȚI RULOUL,
(B) EXTRAGEȚI
SUPPORTUL ROLEI.

6





(C) INTRODUCEȚI
ROLA DE HÂRTIE,
(D) BLOCAȚI-O CU
ADAPTOARELE.

7



COBORĂȚI
RULOUL.



COD: 1701673

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

CONSUMABILE RECOMANDATE

CLEAR+ ROLĂ INDUSTRIALĂ ALBĂ SAU ALBASTRĂ

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

UTILIZAȚI NUMAI AGENȚI DE CURĂȚARE BLÂNZI ȘI CÂRPE MOI PENTRU CURĂȚARE DOZATORULUI. AGENȚII DE CURĂȚARE ABRAZIVI SAU PERII DURE POT DETERIORA SUPRAFAȚA ȘI AFECTA FUNCȚIONALITATEA.

CASAREA

LA SFÂRȘITUL CICLULUI SĂU DE VIAȚĂ, ARUNCAȚI DOZATORUL ÎNTR-UN MOD RESPONSABIL FAȚĂ DE MEDIU, RESPECTÂND REGLEMENTĂRILE ȘI RECOMANDĂRILE LOCALE PENTRU ELIMINAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC. UNELE COMUNITĂȚI POT OFERI LOCURI DE COLECTARE DESEMNAȚE SAU PROGRAME DE RECLARE PENTRU ASTFEL DE MATERIALE. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE METODA CORECTĂ DE ELIMINARE SAU AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI FURNIZORUL.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

SIMPTOM	SOLUȚII
ROLA INDUSTRIALĂ NU SE POTRIVEȘTE BINE ÎN DOZATOR.	<ul style="list-style-type: none">+ DIAMETRUL MAXIM AL ROLEI INDUSTRIALE ESTE DE 350 MM. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ROLEI SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ SPECIFICAȚIE.+ LĂȚIMEA MAXIMĂ A HÂRTIEI DE PE ROLA INDUSTRIALĂ ESTE DE 340 MM. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ SPECIFICAȚIE.+ ASIGURAȚI-VĂ CĂ MIEZUL HÂRTIEI DE PE ROLA INDUSTRIALĂ ESTE MAI MARE DECÂT SUPTORUL PENTRU ROLĂ AL DISTRIBUTORULUI.
HÂRTIA RULATĂ INDUSTRIALĂ ESTE GREU DE SCOS.	<ul style="list-style-type: none">+ HÂRTIA RULATĂ INDUSTRIALĂ NU ÎNDEPLINEȘTE SPECIFICAȚIILE NECESARE ȘI ESTE PEA STRÂNSĂ PE CENTRU. VĂ ROG SĂ UTILIZAȚI ROLĂ HÂRTIE CARE ÎNDEPLINEȘTE DIMENSIUNILE SPECIFICATE.